

532~980nm 保偏 TGG 隔离器

532~980nm



产品描述:

光纤隔离器主要利用磁光晶体的法拉第效应来隔离反射光,只允许光以单一方向传输的无源磁光器件。光纤隔离器用于防止光源受到由背向反射或信号产生的不良影响;背向反射可能损坏激光器或者使之产生跳模、振幅变化或频移。在高功率应用中,背向反射还能引起不稳定性和功率尖峰。

本公司生产的保偏光纤隔离器具有高隔离度、低插入损耗、高消光比、高承受功率,可以根据用户需要定制不同波长/功率/光纤的隔离器,产品广泛应用于光纤激光器、光纤放大器、水下激光通信、OCT、光纤传感、科学科研等领域。

产品特点:

- 低插入损耗
- 高隔离度
- 高稳定性和可靠性
- 结构紧凑
- 高承受功率

应用领域:

- 光纤激光器
- 光纤放大器
- 光纤通信
- 光纤传感器
- 测量仪器




技术指标:

项目	指标						
	532	635/680	780/808	830/850	915	930	980
中心波长 (nm)	532	635/680	780/808	830/850	915	930	980
带宽 (nm)	±5	±5	±10	±10	±10	±10	±10
峰值隔离度 Type. (dB)	30						
隔离度 Min. (dB)	25						
插入损耗 Max. (dB)	2.5	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2
消光比 (dB)	18	18	18	18	18	18	20
承受光功率 (W)	0.05	0.1	0.3, 1, 2, 5	0.3, 1, 2, 5, 10			
工作轴	单轴工作或者双轴工作						
峰值功率 (KW)	<10@ns pulse						
回波损耗 Min. (dB)	45						
光纤类型	PM Fiber						
封装尺寸 (mm)	33×24×24	37×24×24	55×28×26				58×28×26
工作温度 (°C)	0~+70						
储存温度 (°C)	-40~+85						

注：测试温度为 25℃。以上数据不含头，如增加接头，不同波长的损耗数据不一样，请联系我们确认。回损降低 5dB 保偏产品消光比降低 2dB, 默认光纤慢轴对准 key 键。

封装信息:



订货信息:

1. 工作波长: 532nm; 633nm; 780nm; 850nm; 980nm; 或其它
2. 功率大小: <0.5W; 1W; 5W; 10W; 或其它
3. 功率类型: 连续; 脉冲
4. 工作轴: 双轴工作; 慢轴截止; 快轴截止
5. 光纤类型: PM460; PM630; PM780; PM980
6. 尾纤长度: 0.8m; 1m; 1.5m; 或其它
7. 尾纤类型: 0.25mm 裸光纤; 0.9mm 套管; 或其它
8. 连接头类型: FC/PC; FC/APC; 或其它

